

Tilbehør til farvemåling

Som vi tidligere har skrevet om, så er en rigtig udført polering altafgørende for et godt resultat af en farvemåling.

Hvis de tre steder hvor man måler er fulde af snavs og ridser, er det umuligt for farvemåleren at ramme den rigtige farve. Målestederne **skal** maskinpoleres før målingerne foretages. Det er **ikke** tilstrækkeligt blot at aftørre målestederne med en klud.

Hos Skyttemarkens Autolakering på Sydsjælland har vi fundet en rigtig god løsning på, hvordan man kan opbevare det nødvendige tilbehør til farvemålingen.

Alt tilbehøret er samlet på en vogn med store hjul, der nemt kan flyttes omkring på værkstedet. Vognen har indbygget stikkontakt, så man fx kan forbinde en elektrisk poleremaskine til den.

På polerevognen er der Farécla poleremidler, polererondeller, aftørningsklude og en batteridrevet poleremaskine.



... fortsættes



Baden-Jensen A/S

Ændret emballagestørrelse for tonefarver

Spies Hecker har valgt fremover at levere udvalgte tonefarver i 1 liters dåser i stedet for som hidtil i 3,5 liters spande. Det drejer sig om:

Permafleet-600 Mix NG407 Okker

Permafleet-600 Mix NG411 Brillant rød

Permafleet-600 Mix NG417 Grønlig blå

Permafleet-600 Mix NG419 Grøn

Permafleet-600 Mix NG420 Smaragd

Permahyd-280 Mix WB816 Microsølv

Permahyd-280 Mix WB857 Brillantsølv fin

Permahyd-280 Mix WB858 Brillantsølv extra

Permasolid-275 Mix HS HL721 Hvid

De nye emballagestørrelser vil blive leveret efterhånden som vores restlager bliver opbrugt. Vær venligst opmærksom på de nye emballagestørrelser i forbindelse med varebestilling. Din Baden-Jensen konsulent vil i forbindelse med det næste besøg vurdere, hvilken betydning de ændrede emballagestørrelser får for dit blandedanlæg.

Spies Hecker har herudover besluttet fremover kun at hælde 0,25 liter i dåserne med Permahyd Hi-TEC 480 WT325 Hellgelb. Emballage-størrelsen og dermed omrøreren forbliver den samme, men mængden - og prisen - for denne tonefarve reduceres.

Hi-TEC tonefarve WT383 brilliant orange

Tonefarven Permahyd Hi-TEC 480 WT383 brilliant orange anvendes efterhånden i flere og flere recepter (se vedlagte bilag). Fra slutningen af uge 42 vil du kunne bestille tonefarven og bruge den i dit eget blandedanlæg (leveres i ½ liters dåser). Hidtil har recepter med WT383 kun kunnet bestilles hos os som færdigfarver, hvilket du naturligvis også kan gøre fremover.

Hvis du maler nogle af de nævnte bilmærker, og ønsker at være på den sikre side, så bestil den nye tonefarve.